



HXC024H

Cont. alarme 1NA/NF h1000/h1600

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 230 V AC15 3 A

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Ligações

Tipo de contactos 1NF+1NA

Tensão

Tipo de alimentação de tensão AC/DC

Potência

Potência total dissipada em IN 3 W

Equipamento

Número de contactos INV 0

Número de contactos NF 1

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP4X