



HXD051H

Bob. mín. temp. 24V DC p/h630

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada 0,53 VA

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP4X

Tensão

Tensão de comando AC 0 - 0 V

Tensão de comando DC 24 - 24 V

Funções

Atrasado Sim