



HXD055H

**Bob. mín. temp. 380-450V AC p/h630**

#### Características técnicas

##### Potência

Consumo à chamada 1,50 VA

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP4X

##### Tensão

Tensão de comando AC 380 - 415 V

Tensão de comando DC 0 - 0 V

##### Funções

Atrasado Sim