



HXE011H

Bob. mín. tensão 24V DC h1000/h1600

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada 0,70 VA

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP4X

Tensão

Tensão de comando AC 0 - 0 V

Tensão de comando DC 24 - 24 V

Funções

Atrasado Não