



HXF003H

**Bob. p/emissão 110V DC h1600**

**Características técnicas**

**Voltagem**

Tensão circuito de comando em DC	0 V
Tensão circuito de comando em AC	100 / 120 V

**Frequência**

etimfrequency	50 a 60 Hz
---------------	------------

**Potência**

Potência total dissipada em IN	1.7 W
--------------------------------	-------

**Equipamento**

Número de contactos auxiliares normalmente fechados	0
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos	0
Reserva de energia (sem manutenção)	0

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

**Condições de utilização**

Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m