



HXF003H

Bob. p/emissão 110V DC h1600

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada 1,68 VA

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP4X

Tensão

Tensão de comando AC 100 - 120 V

Tensão de comando DC 0 - 0 V