



Bob. p/emissão 230V AC h1600

Características técnicas

Potência	
Consumo à chamada	3,36 VA
ìndice de proteção	
Índice de proteção IP	IP4X
Tensão	
Tensão de comando AC	220 - 240 V
Tensão de comando DC	0 - 0 V