



HXF042H

Motoriz. 200-230V AC h1600

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de comando motor drive

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização 200 / 230 V

Tipo de tensão de alimentação AC

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

Voltagem

Tensão circuito de comando em DC 0 V

Tensão circuito de comando em AC 200 / 230 V

Tensão estipulada de utilização em DC 0 V

Frequência

etimfrequency 50 a 60 Hz

Potência

Potência total dissipada em IN 24 W

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Directiva Europeia WEEE em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP IP4X

Condições de utilização

Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Altitude 2000 m