



HXF054H

Bob. mín. temp. 230V AC h1600

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada 2,90 VA

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP4X

Tensão

Tensão de comando AC 220 - 240 V

Tensão de comando DC 0 - 0 V

Funções

Atrasado Sim