



HXF055H

Bob. mín. temp. 400V AC h1600

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada 2,10 VA

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP4X

Tensão

Tensão de comando AC 380 - 415 V

Tensão de comando DC 0 - 0 V

Funções

Atrasado Sim