



HXF055H

**Bob. mín. temp. 400V AC h1600**

### Características técnicas

#### Potência

Consumo à chamada 2,10 VA

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP4X

#### Tensão

Tensão de comando AC 380 - 415 V

Tensão de comando DC 0 - 0 V

#### Funções

Atrasado Sim