



HXT040HK

## Motoriz. c/chave 24V DC P250

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de comando motor drive

#### Principais características eléctricas

Tipo de tensão de alimentação DC

#### Voltagem

Tensão circuito de comando em DC 24 V

Tensão circuito de comando em AC 0 V

#### Corrente eléctrica

inrushcurrentoffreset 24V DC - 27A

inrushcurrenton 24V DC - 14.1A

operatingcurrentoffreset 24V DC - 14.1A

operatingcurrenton 24V DC - 14.1A

#### Padrões

Directiva Europeia RoHS conformidade voluntária

Directiva Europeia WEEE em conformidade

#### Condições de utilização

Altitude 2000 m