



HXW040HK

**Motoriz. c/chave 24-48V DC x630/P630**

**Características técnicas**

**Voltagem**

Tensão circuito de comando em DC	24 / 48 V
Tensão circuito de comando em AC	0 V

**Corrente eléctrica**

inrushcurrentoffreset	24V DC - 15.3A ; 48V DC - 7.4A
inrushcurrenton	24V DC - 12A ; 48V DC - 12A
operatingcurrentoffreset	24V DC - 6.7A ; 48V DC - 3.5A

**Potência**

Potência total dissipada em IN	0 W
--------------------------------	-----

**Padrões**

Directiva Europeia RoHs	conformidade voluntária
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

**Condições de utilização**

Altitude	2000 m
----------	--------