



HYD006H

**Jogo 4 ligad. Al/Cu 1x240mm<sup>2</sup> p/h630**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Nº de pólos 4 P

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 630 A

**Instalação, montagem**

Binário de aperto 25Nm

**Ligação**

Secção de ligação em cabo flexível 35 / 240mm<sup>2</sup>

Secção de ligação em cabo rígido 35 / 240mm<sup>2</sup>

**Cabo**

Material do Cabo Cu / Al

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE em conformidade

**Segurança**

Índice de protecção IP IP4X

Conformidade REACH Sim

Conformidade RoHs Sim

Livre de halógeno Sim

**Condições de utilização**

Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Altitude 2000 m