



HYD008H

Jogo 4 ligad. Al/Cu 2x240mm² p/h630

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos 4 P

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 630 A

Instalação, montagem

Binário de aperto 25Nm

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível 35 / 240mm²

Secção de ligação em cabo rígido 2x 35/240 mm²

Cabo

Material do Cabo Cu / Al

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP IP4X

Conformidade REACH Sim

Conformidade RoHs Sim

Livre de halógeno Sim

Condições de utilização

Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Altitude 2000 m