



K018

## Bloco de junção 1P (2x25+4x16)

### Características técnicas

#### Arquitectura

Nº de pólos 1 P

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal 125 A

#### Dimensões

Profundidade produto instalado 40 mm

Altura produto instalado 55 mm

Largura produto instalado 40 mm

#### Ligação

Tipo de ligação parafuso

#### Equipamento

Número de saídas 2

Número de salidas 1

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade