



K024

Bloco de junção 4P (2x25+4x16)

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos 4 P

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 125 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 45 mm

Altura produto instalado 55 mm

Largura produto instalado 120 mm

Ligação

Tipo de ligação parafuso

Equipamento

Número de saídas 8

Número de salidas 4

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade