



Barramento 1x25+4x16+12x10 s/base

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 60 A

Arquitetura

Número de polos 1

Materiais

Cor Bronze

Ligações

Terminais de parafuso de secção transversal 1x 25 + 8x 16 + 8x 10 mm²

Dimensões

Comprimento 121 mm

K156