



Barramento 1x25+4x16+12x10 s/base

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 60 A

Arquitetura

Número de polos 1

Materiais

Cor Bronze

Ligações

Terminais de parafuso de secção transversal $1x\ 25\ +\ 8x\ 16\ +\ 8x\ 10\ mm^2$

Dimensões

Comprimento 121 mm

K156