



Barramento 1x25+11x16+13x10 s/base

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 60 A

Arquitetura

Número de polos 1

Materiais

Cor Bronze

Ligações

Terminais de parafuso de secção transversal 1x 25 + 11x 16 + 13x 10 mm²

Dimensões

Comprimento 169 mm

K158