



KB163N

## Pente de lig. 1P 63A (azul) 13M

### Características técnicas

#### Arquitectura

Nº de pólos	1 P
Tipo de pólos	1 P

#### Configuração

Nº de módulos	13
---------------	----

#### Compatibilidade

Para referências compatíveis	Modular devices
------------------------------	-----------------

#### Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	415 V
---	-------

#### Voltagem

Tensão máxima de utilização	230 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	4 kV

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	63 A
---------------------	------

#### Dimensões

Comprimento	228 mm
Passo	17.8 mm
fixationdistanceinmodulesteps	1

#### Alimentação

Número de fases para alimentação de energia	1 fase
---	--------

#### Instalação, montagem

Adaptado a un aparato con auxiliar	Não
------------------------------------	-----

#### Ligação

Adaptado para aparelhos com ligador neutro	Não
--	-----

#### Equipamento

Número de aparelhos que podem ser instalados	13
--	----

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Condições de utilização

Sujeito a modificações técnicas

