



KB190B

Pente de lig. 1P 100A (pont.) 20mm² 57M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 100 A

Arquitetura

Número de polos 1

Dimensões

Comprimento 1000 mm

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos
Uimp 4000 V

Ligações

Secção transversal de condutor rígido 20 mm²

Capacidade

Número de módulos 57