



KB190B

Pente de lig. 1P 100A (pont.) 20mm² 57M

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos	1 P
Tipo de pólos	1 P

Configuração

Nº de módulos	57
---------------	----

Compatibilidade

Para referências compatíveis	Modular devices
------------------------------	-----------------

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	415 V
---	-------

Voltagem

Tensão máxima de utilização	230 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	4 kV

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	100 A
---------------------	-------

Dimensões

Comprimento	1000 mm
Passo	17.8 mm
fixationdistanceinmodulesteps	1

Alimentação

Número de fases para alimentação de energia	1 fase
---	--------

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
-----	----------

Instalação, montagem

Adaptado a un aparato con auxiliar	Não
------------------------------------	-----

Ligação

Adaptado para aparelhos com ligador neutro	Não
--	-----

Equipamento

Número de aparelhos que podem ser instalados	57
--	----

Padrões

Condições de utilização

Isolado

Sim