



KB190C

**Pente de lig. 1P 100A (pont.) 20mm<sup>2</sup> 24M**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 100 A

**Arquitetura**

Número de polos 1

**Dimensões**

Comprimento 420 mm

**Tensão**

Tensão nominal de resistência a impulsos  
Uimp 4000 V

**Ligações**

Secção transversal de condutor rígido 20 mm<sup>2</sup>

Tipo de conector/ficha Barramento de fase com pino

**Capacidade**

Número de módulos 24