



KB190C

Pente de lig. 1P 100A (pont.) 20mm² 24M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 100 A

Arquitetura

Número de polos 1

Dimensões

Comprimento 420 mm

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos
Uimp 4000 V

Ligações

Secção transversal de condutor rígido 20 mm²

Capacidade

Número de módulos 24