



KB263A

## Pente de lig. 2P 63A (pont.) 10mm<sup>2</sup> 12M

### Características técnicas

#### Arquitectura

Nº de pólos	2 P
Tipo de pólos	2 P

#### Configuração

Nº de módulos	12
---------------	----

#### Compatibilidade

Para referências compatíveis	Modular devices
------------------------------	-----------------

#### Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 / 400 V
---	-------------

#### Voltagem

Tensão máxima de utilização	400 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	4 kV

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	63 A
---------------------	------

#### Dimensões

Comprimento	210 mm
Passo	17.8 mm
fixationdistanceinmodulesteps	2

#### Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
-----	----------

#### Instalação, montagem

Adaptado a un aparato con auxiliar	Não
------------------------------------	-----

#### Ligação

Adaptado para aparelhos com ligador neutro	Sim
--	-----

#### Equipamento

Número de aparelhos que podem ser instalados	6
--	---

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Condições de utilização

