



KD304M

**Pente de lig. tripolar p/4 disj. motores**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Nº de pólos	3 P
Tipo de pólos	3 P

**Compatibilidade**

Para referências compatíveis	Motor starter
------------------------------	---------------

**Principais características eléctricas**

Tensão alternada estipulada de utilização	230 / 400 V
---	-------------

**Voltagem**

Tensão máxima de utilização	400 V
-----------------------------	-------

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	63 A
---------------------	------

**Dimensões**

Comprimento	176 mm
Passo	17.8 mm

**Materiais, acabamento, cores**

Cor	Cinzenta
-----	----------

**Instalação, montagem**

Adaptado a un aparato con auxiliar	Sim
------------------------------------	-----

**Ligação**

Secção de ligação em cabo rígido	10 mm <sup>2</sup>
----------------------------------	--------------------

Adaptado para aparelhos com ligador neutro	Não
--	-----

Tipo de ligador	pente de ligação de forquilha
-----------------	-------------------------------

Tipo de ligação	Borne com parafusos
-----------------	---------------------

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

**Segurança**

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-25...55 °C
------------------------------	-------------

Temperatura de armazenamento / transporte	-25...80 °C
---	-------------

