



KDN180B

**Pente de lig. 1P 80A (forq.) 16mm<sup>2</sup> 57M**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 80 A

**Arquitetura**

Número de polos 1

**Dimensões**

Comprimento 1000 mm

**Tensão**

Tensão nominal de resistência a impulsos  
Uimp 4500 V

**Ligações**

Secção transversal de condutor rígido 16 mm<sup>2</sup>

Tipo de conector/ficha Barramento de fase com bifurcação

**Capacidade**

Número de módulos 57