



KDN263B

### Pente de lig. 2P 63A (forq.) 10mm<sup>2</sup> 57M

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Nº de pólos	2 P
Tipo de pólos	2 P

##### Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 / 400 V
---	-------------

##### Voltagem

Tensão máxima de utilização	400 V
-----------------------------	-------

##### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	63 A
---------------------	------

##### Dimensões

Comprimento	1000 mm
Passo	17.8 mm
fixationdistanceinmodulesteps	2

##### Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
-----	----------

##### Instalação, montagem

Adaptado a un aparato con auxiliar	Não
------------------------------------	-----

##### Ligação

Adaptado para aparelhos com ligador neutro	Sim
--	-----

##### Equipamento

Número de aparelhos que podem ser instalados	28
--	----

##### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

##### Condições de utilização

Isolado	Sim
---------	-----