



KDN280B

## Pente de lig. 2P 80A (forq.) 16mm<sup>2</sup> 57M

### Características técnicas

#### Arquitectura

Nº de pólos	2 P
Tipo de pólos	2 P

#### Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 / 400 V
-------------------------------------------	-------------

#### Voltagem

Tensão máxima de utilização	400 V
-----------------------------	-------

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	80 A
---------------------	------

#### Dimensões

Comprimento	1000 mm
Passo	17.8 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
-----	----------

#### Instalação, montagem

Adaptado a un aparato con auxiliar	Não
------------------------------------	-----

#### Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	16 mm <sup>2</sup>
Adaptado para aparelhos com ligador neutro	Sim

#### Equipamento

Número de aparelhos que podem ser instalados	27
----------------------------------------------	----

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Condições de utilização

Isolado	Sim
---------	-----