



KDN363B

Pente de lig. 3P 63A (forq.) 10mm² 57M

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos	3 P
Tipo de pólos	3 P

Compatibilidade

Para referências compatíveis	Modular devices
------------------------------	-----------------

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 / 400 V
---	-------------

Voltagem

Tensão máxima de utilização	400 V
-----------------------------	-------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	63 A
---------------------	------

Dimensões

Comprimento	1000 mm
Passo	17.8 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
-----	----------

Instalação, montagem

Adaptado a un aparato con auxiliar	Não
------------------------------------	-----

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	10 mm ²
----------------------------------	--------------------

Adaptado para aparelhos com ligador neutro	Não
--	-----

Tipo de ligador	pente de ligação de forquilha
-----------------	-------------------------------

Tipo de ligação	Borne com parafusos / Borne sem parafusos
-----------------	---

Equipamento

Nº de pontos de ligação	57 C
-------------------------	------

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Condições de utilização

Isolado	Sim
---------	-----