



KDN363B

## Pente de lig. 3P 63A (forq.) 10mm<sup>2</sup> 57M

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

#### Arquitetura

Número de polos 3

#### Dimensões

Comprimento 1000 mm

#### Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos  
Uimp 4500 V

#### Ligações

Secção transversal de condutor rígido 10 mm<sup>2</sup>

Tipo de conector/ficha Barramento de fase com bifurcação

#### Capacidade

Número de módulos 57