



KDN480B

Pente de lig. 4P 80A (forq.) 16mm² 56M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 80 A

Arquitetura

Número de polos 4

Dimensões

Comprimento 1000 mm

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos
Uimp 4500 V

Ligações

Secção transversal de condutor rígido 16 mm²

Tipo de conector/ficha Barramento de fase com bifurcação

Capacidade

Número de módulos 56