



KF30M

## Bloco p/aliment. pente disj. motor 3P

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de pólos 3 P

#### Configuração

Nº de módulos 2.5

#### Voltagem

Tensão máxima de utilização 400 V

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal 63 A

#### Materiais, acabamento, cores

Material mistura de materiais

#### Ligação

Secção de ligação em cabo rígido 10 mm<sup>2</sup>

#### Acessórios incluídos

Tipo de acessório Braçadeira de ligação

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25...55 °C

Altitude 2000 m

Temperatura de armazenamento /  
transporte -25...80 °C