



KF81A

**Borne de ligação 1x25mm<sup>2</sup> (pont.)**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 80 A

**Conectividade**

Tipo de ligações Terminal de parafuso

**Ligações**

Secção transversal de condutor flexível 16 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 25 mm<sup>2</sup>