



KF84A

Borne de ligação 1x25mm² (forq.)

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos	1 P
Tipo de pólos	1 P

Funções

suitableforfinestrandconductors	Não
suitableforfineconductorswocableendsleeve	Não
suitableforextrafinestrandconductors	Não
suitableforextrafineconductorswocablesleeve	Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	80 A
---------------------	------

Materiais, acabamento, cores

Material	mistura de materiais
----------	----------------------

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	16mm ²
Secção de ligação em cabo rígido	25 mm ²
Secção do borne	25 mm ²
Tipo de ligação	Borne com parafusos

Acessórios incluídos

Tipo de acessório	Braçadeira de ligação
-------------------	-----------------------

Equipamento

Número de saídas	0
Número de salidas	1

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Conformidade REACH	Não
Conformidade RoHS	Sim
Livre de halógeno	Sim