



KJ12NB

Barra de neutro suplementar 125A 12 Lig.

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos 1 P

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 125 A

Dimensões

Altura produto instalado 35 mm

Comprimento 125 mm

Ligação

Tipo de ligação parafuso

Equipamento

Número de saídas 12

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade

Segurança

atishalogenfreeexternallymaintained Yes