



KJ15NB

Barra de neutro suplementar 125A 15 Lig.

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos 1 P

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 125 A

Dimensões

Altura produto instalado 35 mm

Comprimento 155 mm

Ligação

Tipo de ligação parafuso

Equipamento

Número de saídas 15

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade

Segurança

Conformidade REACH Não

Conformidade RoHs Sim

Livre de halógeno Sim