



KM07L

### Barr. parafuso fase 3x16+4x10

#### Características técnicas

##### Corrente eléctrica

Intensidade nominal 60 A

##### Dimensões

Comprimento 49 mm

Largura produto instalado 5 mm

##### Materiais, acabamento, cores

Cor castanho

Cor castanho

Material em latão

##### Ligação

Ligação nº do ponto de ligação + secção de ligação 3x16+4x10mm<sup>2</sup>

##### Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade