



KM10A

Barr. parafuso neutro 5x16+5x10

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos 1 P

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 60 A

Dimensões

Comprimento 67 mm

Largura produto instalado 5 mm

Materiais, acabamento, cores

Material em latão

Ligação

Ligação nº do ponto de ligação + secção de ligação 1x25+8x16+29x10mm²

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade