



KM10C

Barr. parafuso fase 5x16+5x10

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 60 A

Materiais

Cor Castanho

Código RAL 8014

Ligações

Terminais de parafuso de secção transversal 1x 25 + 8x 16 + 29x 10 mm²

Dimensões

Comprimento 67 mm