



KM10L

**Barr. parafuso fase 2x16+8x10**

**Características técnicas**

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 60 A

**Dimensões**

Comprimento 69 mm

Largura produto instalado 5 mm

**Materiais, acabamento, cores**

Cor castanho

Cor castanho

Material em latão

**Ligação**

Ligação nº do ponto de ligação + secção de ligação 2x16+8x10mm<sup>2</sup>

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE em conformidade