



KM11L



Barr. parafuso fase 5x16+6x10

Características técnicas

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 60 A

Dimensões

Comprimento 73 mm

Largura produto instalado 5 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor castanho

Cor castanho

Material em latão

Ligação

Ligação nº do ponto de ligação + secção de ligação 5x16+6x10mm²

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade