



KM17E

**Barr. parafuso terra 1x25+ 8x16+8x10**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Nº de pólos 1 P

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 60 A

**Dimensões**

Comprimento 121 mm

Largura produto instalado 5 mm

**Materiais, acabamento, cores**

Cor verde/amarelo

Material em latão

**Ligação**

Tipo de ligação parafuso

**Equipamento**

Número de saídas 16

Número de salidas 1

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE em conformidade