



KM17E

Barr. parafuso terra 1x25+ 8x16+8x10

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos 1 P

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 60 A

Dimensões

Comprimento 121 mm

Largura produto instalado 5 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor verde/amarelo

Material em latão

Ligação

Tipo de ligação parafuso

Equipamento

Número de saídas 16

Número de salidas 1

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade

Segurança

atishalogenfreeexternallymaintained No