



Barr. ligação rápida terra 2x25+8x4

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

Arquitetura

Número de polos 1

Dimensões

Altura 33 mm

Largura 45 mm

Profundidade 34 mm

Tensão

Tensão nominal 230 - 230 V

KN10E