



KN10N

**Barr. ligação rápida neutro 2x25+8x4**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	63 A
------------------	------

**Arquitetura**

Número de polos	1
-----------------	---

**Dimensões**

Altura	33 mm
Largura	45 mm
Profundidade	34 mm

**Tensão**

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

**Materiais**

Cor	Azul
-----	------