



KN14N

Barr. ligação rápida neutro 3x25+11x4

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos	1 P
Tipo de pólos	1 P

Funções

suitableforflexiblecore	Sim
-------------------------	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	63 A
---------------------	------

Dimensões

Profundidade produto instalado	34 mm
Altura produto instalado	33 mm
Largura produto instalado	60 mm

Materiais, acabamento, cores

Peso do cobre contido no produto	0.015 kg
----------------------------------	----------

Ligação

Secção transversal do condutor (flexível), com manga de fio	1.5...25 mm ²
Secção transversal do condutor (rígida)	1.5...25 mm ²

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------