



**Barr. ligação rápida terra 4x25+14x4**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 63 A

**Arquitetura**

Número de polos 1

**Dimensões**

Altura 33 mm

Largura 75 mm

Profundidade 34 mm

**Tensão**

Tensão nominal 230 - 230 V

KN18E