



KN18E

Barr. ligação rápida terra 4x25+14x4

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Arquitetura

Número de polos	1
-----------------	---

Dimensões

Altura	33 mm
Largura	75 mm
Profundidade	34 mm

Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------